



# ATOM-BERAUD

France

## ▶ TABLES DE DECOUPE GAMME FLEXCUT


De multiples configurations et un grand nombre d'équipements permettent à la gamme FLEXCUT de répondre aux exigences de nombreux secteurs d'activités :

- ◆ Composites
- ◆ Automobile
- ◆ Aéronautique
- ◆ Joint
- ◆ Emballage
- ◆ Mousses
- ◆ Silicones
- ◆ Textiles techniques
- ◆ Maroquinerie



La polyvalence à haute performance

- ◆ Structure robuste.
- ◆ Déplacement des axes assurés par moteurs Brushless, transmission par pignons et crémaillères
- ◆ Secteurs d'aspiration qui permettent de concentrer l'aspiration dans les zones de découpe, pour améliorer les performances de coupe et réduire la consommation électrique.
- ◆ Pompe d'aspiration pilotée par variateur de 2 KW à 13 KW pour ajuster la puissance consommée en fonction du besoin.
- ◆ Commande numérique dernière génération
- ◆ Logiciels de gestion de coupe ATOM
- ◆ Système de sécurité CE.







# ▶ Modèles

Zone de découpe		S	B	2B	3B	Version HD	Version EMHD (découpe et fraisage)	2H
		Passage matière 20 (ou 28 mm en option)					Passage matière 130 mm	Passage matière 100 mm
FLEXCUT 222 L12 MS (vidéo projecteur inclus)	1000 x 1200 mm	✓						
FLEXCUT 1515	1550 x 1550 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FLEXCUT 3015	3050 x 1550 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FLEXCUT 3020	3050 x 2050 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FLEXCUT 3026	3050 x 2650 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FLEXCUT 4015	4050 x 1550 mm	✓	✓	✓	✓	✓		✓
FLEXCUT 4020	4050 x 2050 mm	✓	✓	✓	✓			
FLEXCUT 6015	6050 x 1550 mm	✓				✓		✓

## ▶ EQUIPEMENTS ET OPTIONS

- ◆ Les tables de découpe sont disponibles en plusieurs versions :
  - S : Table statique pour la découpe de matériaux en plaques
  - B : Avec tapis convoyeur pour la découpe de matières en rouleaux
  - HD : Passage matière de 130mm adapté pour la découpe de mousses
  - EMHD : Passage matière de 100mm. Découpe et fraisage (3Kw) sur la même tête.
- ◆ Table de chargement et/ou de déchargement optionnelle.
- ◆ Projecteur à leds en option pour le placement interactif des pièces.
- ◆ Têtes de découpe multi-outils.

### Outils de découpe

Modèle S	Modèle B	Modèle 2B	Modèle 3B
Statique	Avec convoyeur	Convoyeur avec zone de chargement <b>OU</b> zone de déchargement	Convoyeur avec zone de chargement <b>ET</b> zone de déchargement
			
> Table statique pour travail sur matières en plaques	> Découpe sur tapis convoyeur pour travail des matières en rouleaux	> Découpe sur tapis convoyeur et table de déchargement ou chargement pour travail des matières en rouleaux avec déchargement ou chargement en temps masqué	> Découpe sur tapis convoyeur et table de déchargement et chargement pour travail des matières en rouleaux ou en plaques avec déchargement et chargement en temps masqué



[www.atom-france.com](http://www.atom-france.com)

 **ATOM-BERAUD**  
France

Z.A. - 6 rue du Dauphiné  
26540 MOURS SAINT-EUSEBE - France

Tél : 04 75 70 70 12 - Fax : 04 75 72 14 33

E-mail : [contact@atom-france.com](mailto:contact@atom-france.com)

SARL au capital de 30 000 euros  
RCS de Romans s/sère : 483 964  
Code APE : 518A